



## Prodloužení závitníku s HB plochou, Typ: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	338420 4
GTIN	4045197812247
Třída artiklu	32H

### Popis

#### Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

#### Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

#### Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

### Technický popis

Pro $\varnothing$ stopky závitu $d_2$	6 mm
Prodloužení $L_2$	60 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 371	M4,5 – M6
Prodloužení $L_3$	130 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	8 mm
Prodloužení $K_2$	6,2 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 374/376	M8

Druh produktu

Prodloužení