

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, nitridovaný + vaporizovaný, M: M20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132420 M20
GTIN	4045197071613
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Silný utvářeč třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.****Výhoda:****Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 2,5 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D_s: 16 mm

Stopka 4hran □: 12 mm

Ø otvoru pod závit: 17,5 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Závit Ø	20 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	2,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	16 mm

Celková délka L	140 mm
Stopka 4hran □	12 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitů	40 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M20
Povlak	nitridovaný + vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hybridy	vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	6 m/min	S
Inconel	vhodný	2 m/min	S
MMC	omezené použití		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

