

**Mazací tuk LINOMAX plus, Hmotnost: 500g****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313190 500
GTIN	2050002053021
Třída artiklu	30N

Popis**Provedení:**

Částečně syntetický vysokovýkonný tuk k pravidelnému promazávání ručních a silových upínacích pouzder. Díky vysoké přilnavosti a vodovzdornosti je při pravidelném používání umožněno trvalé zachování upínací síly. Speciální tuk přilne i při otáčení v soustružnickém sklíčidle.

Charakteristika:

Hustota 1,33 g/cm³.

Třída konzistence 2.

Součinitel tření 0,09.

Možnost skladování 3 roky.

Rozsah dodávky:

500 g tuková kartuše.

Upozornění:

Věnujte pozornost rozměrům tlakové maznice! Rozměry kartuše: Ø 55 mm × 237 mm.

Technický popis

Tvar	Pasta
Rozsah teplot pro použití	-25 - 120 °C
Bod vzplanutí	174 °C
Barva	běžová
Druh produktu	Mazivo

