

Garant**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP25mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	293015 IP25
GTIN	4062406396602
Třída artiklu	29L

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.

Použití:K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.****Vhodné pro:**

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Technický popis

Řezný materiál	HSS
L	4 mm
Vnější průměr Torx® kymáčení	3,4 mm
Ø předvrtání	3,6 mm
Tolerance	+ 0,005 až +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	18 mm

Ø d	8 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu