

Garant**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293017 IP30
GTIN	4062406396787
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Technický popis

L	4,5 mm
Ø předvrtání	4,5 mm
Řezný materiál	HSS
Vnější průměr Torx® kymáčení	5,5 mm
Tolerance	+ 0,005 až +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ø d	12 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu