

**Garant****Vložka pro protlačování profilu, vnitřní Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293017 IP15
GTIN	4062406396756
Třída artiklu	29L

**Popis****Provedení:**

S povlakem TiN.

**Použití:**

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

**Vhodné pro:**

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

**Upozornění:**

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

**Technický popis**

Ø předvrtání	2,7 mm
L	3 mm
Řezný materiál	HSS
Vnější průměr Torx® kymáčení	3,3 mm
Tolerance	+ 0,005 až +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm

Ø d	12 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu