

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	18 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 1204..
Podložka	269005 9
Funkční šířka L ₄	20 mm
Velikost stopky	16 mm
Šroub pro podložku	269013 5
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Velikost destiček	12 mm
ISO kód držáku	SSSCR/L 1616H12
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 9

269005 9

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20

269028 20

Šroub pro podložku Typ 5

269013 5