

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/11 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261308 25/11
GTIN	4062406396831
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	150 mm
Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L ₁	22,9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Funkční šířka L ₄	32 mm
ISO kód držáku	SVHCR/L 2525M11
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22