

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261309 25/11
GTIN	4062406396848
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SVHCR/L 2525M11
Délka hlavy L ₁	22,9 mm
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Velikost stopky	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost destiček	11 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22