

Garant**TK fréza na T-drážky, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 16X8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208026 16X8
GTIN	4062406397173
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost. Frézy řezou na obvodu a na obou stranách. Díky střídavě šikmo umístěným zubům (křížové ozubení).

Upozornění:

Vhodné k frézování T-drážek podle DIN 650.

Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Následný produkt pro č. 208032.

Technický popis

Ø stopky D_s	10 mm
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,034 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Uvolňovací Ø D_1	7 mm
Počet zubů Z	6
Typ	N
Celková délka L	62 mm
Pro T-drážky DIN 650	8 mm
Délka břitu L_c	8 mm

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 851
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý Ø	d11
Úhel sklonu šroubovice	10 stupeň
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Drážkovací fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	105 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		