

Garant**TK fréza na T-drážky, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 208026 25X11 |
| GTIN | 4062406397203 |
| Třída artiklu | 11X |

Popis**Provedení:**

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost. Frézy řezou na obvodu a na obou stranách. Díky střídavě šikmo umístěným zubům (křížové ozubení).

Upozornění:

Vhodné k frézování T-drážek podle DIN 650.

Až do plného záběru f_z používejte na 50 %.

Následný produkt pro č. 208032.

Technický popis

| | |
|---|----------|
| Typ | N |
| Uvolňovací Ø D ₁ | 12 mm |
| Celková délka L | 82 mm |
| Ø stopky D _s | 16 mm |
| Počet zubů Z | 6 |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm |
| Pro T-drážky DIN 650 | 14 mm |
| Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ² | 0,034 mm |
| Ø břitu D _c | 25 mm |
| Délka břitu L _c | 11 mm |

| | |
|------------------------|------------------|
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | DIN 851 |
| Profil frézování | křížové břity |
| Tolerance jmenovitý Ø | d11 |
| Úhel sklonu šroubovice | 10 stupeň |
| Směr přísuvu | horizontálně |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Tolerance stopky | h6 |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň |
| Barevný kroužek | zelená |
| Druh produktu | Drážkovací fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 105 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 90 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 90 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 60 m/min | P |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |