

**Garant****TK úhlová fréza typ C 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208028 32
GTIN	4062406397661
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**

**S novým vysoce výkonným povlakem** pro maximální životnost.

Úhlová tolerance  $\pm 8$  úhlových minut.

**Upozornění:**

**Následný produkt pro č. 208035.**

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.

Až do plného záběru  $f_z$  používejte na 50 %.

**Technický popis**

Počet zubů Z	9
Ø stopky $D_s$	16 mm
Délka břitu $L_c$	8 mm
Ø břitu $D_c$	32 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	13 mm
Celková délka L	71 mm
Tvar	C
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK

Norma	DIN 1833
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	js14
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Úhlová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	105 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		