

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Délka hlavy $L_1$	31,4 mm
Upínací výška $L_2$	15 mm
Celková délka $L$	200 mm
Úhel nastavení $\kappa$	142 stupeň
Středové přesazení $L_3$	2 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	E16R SVJBR/L 11
Šířka hrdla $L_4$	9,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	22 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ne

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
--	----------