

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	142 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	250 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	24 mm
ISO kód držáku	E20S SVJBR/L 11
Délka hlavy L_1	38 mm
Upínací výška L_2	19 mm
Šířka hrdla L_4	11 mm
Středové přesazení L_3	2 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ne

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
--	----------