

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Třída artiklu	21T

## Technický popis

ISO kód držáku	E25S SVJBR/L 16
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Délka hlavy L <sub>1</sub>	44 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	28 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	24 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	16,5 mm
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Celková délka L	250 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Středové přesazení L <sub>3</sub>	4,6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ne

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8	269028 8
--	----------