

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{min}	24 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L_3	2 mm
ISO kód držáku	E20S SVJBR/L 11
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	250 mm
Délka hlavy L_1	38 mm
Upínací výška L_2	19 mm
Šířka hrdla L_4	11 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
--	----------