

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Šířka hrdla L ₄	16,5 mm
Celková délka L	250 mm
Délka hlavy L ₁	44 mm
ISO kód držáku	E25S SVJBR/L 16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Středové přesazení L ₃	4,6 mm
Upínací výška L ₂	24 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	28 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8	269028 8
--	----------