

**Garant****Sada ručních závitníků, levý závit, bez povlaku, M: M14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130460 M14
GTIN	4062406398156
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

**Použití:**

Pro metrický levý závit dle DIN13.

**Technický popis**

Norma	DIN 352
Stopka 4hran □	9 mm
Počet břitů Z	3
Hloubka závitů	42 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	12 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Stoupání závitů	2 mm
Druh závitů	M
Toleranční třída	ISO 2 6H

Závit Ø	14 mm
Celková délka L	80 mm
Rozměr závitů	M14
Řezný materiál	HSS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levá
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	omezené použití		

Olej	vhodný
suché	omezené použití