

Garant**Sada ručních závitníků, levý závit, bez povlaku, M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130460 M16
GTIN	4062406398163
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro metrický levý závit dle DIN13.

Technický popis

Druh závitu	M
Ø stopky D _s	12 mm
Stoupání závitu	2 mm
Hloubka závitu	48 mm
Počet drážek na třísky	3
Rozměr závitu	M16
Celková délka L	80 mm
Norma	DIN 352
Stopka 4hran □	9 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm

Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS
Závit Ø	16 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levá
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	omezené použití		

Olej	vhodný
suché	omezené použití