

Garant**Sada ručních závitníků, levý závit, bez povlaku, M: M2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130460 M2
GTIN	4062406397968
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro metrický levý závit dle DIN13.

Technický popis

Hloubka závitu	6 mm
Norma	DIN 352
Závit Ø	2 mm
Ø otvoru pod závit	1,6 mm
Počet břitů Z	2
Druh závitu	M
Počet drážek na třísky	2
Celková délka L	36 mm
Stoupání závitu	0,4 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Řezný materiál	HSS

Stopka 4hran □	2,1 mm
Rozměr závitu	M2
Toleranční třída	ISO 2 6H
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levá
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	omezené použití		
Olej	vhodný		

suché

omezené použití