

Garant**Sada ručních závitníků, levý závit, bez povlaku, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130460 M6
GTIN	4062406398118
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro metrický levý závit dle DIN13.

Technický popis

Závit Ø	6 mm
Rozměr závitu	M6
Stopka 4hran □	4,9 mm
Celková délka L	50 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitu	18 mm
Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	6 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm

Stoupání závitu	1 mm
Norma	DIN 352
Toleranční třída	ISO 2 6H
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	levá
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	omezené použití		
Olej	vhodný		

suché

omezené použití