

Garant**Sada ručních závitníků, levý závit, bez povlaku, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130460 M8
GTIN	4062406398125
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro metrický levý závit dle DIN13.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	6 mm
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 352
Rozměr závitu	M8
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	24 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Druh závitu	M

Toleranční třída	ISO 2 6H
Celková délka L	56 mm
Závit Ø	8 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	levá
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	omezené použití		
Olej	vhodný		

suché

omezené použití