

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, DLC, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132610 M12
GTIN	4045197648846
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

S **povlakem DLC sp²** nejnovější generace. **Velmi stabilní provedení, s utvařečem třísky a speciální geometrií břitů pro měděné materiály.** Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1,75 mm

Celková délka L: 110 mm

Stopka Ø D_s: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Otvor pod závit Ø: 10,2 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Závit Ø	12 mm
Otvor pod závit Ø	10,2 mm
Stoupání závitů	1,75 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376
Stopka Ø D _s	9 mm
Celková délka L	110 mm

Stopka 4hran □	7 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	36 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M12
Povlak	DLC
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	CS
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník