



Pneumatická pásová bruska Dynafile®, Typ: 15302



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079551 15302
GTIN	616026153028
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Mnohostranně použitelné přístroje s **nastavitelným vedením brusného pásu, přesným přímým chodem** a vyměnitelným **kontaktním ramenem** pro obrábění pomocí kontaktního kolečka nebo přitlačné plochy. Kryt brusného pásu z kompozitního materiálu umožňuje **rychlou a jednoduchou výměnu brusného pásu. Chlazení brusného pásu** pomocí odváděného vzduchu prodlužuje životnost brusných pásů. Nastavitelná rukojeť. **Dynafile® III, výkonná 520 W** bruska pro vysoký úběrový výkon, **sada pro povrchové obrábění** s přídatnou opěrnou rukojetí. Rozměry brusného pásu 6, 13, 19, 25×457 mm.

Použití:

Pro broušení, odjehlování, překrývání, dokončování, leštění, ideální také pro flexibilní obrábění nesnadno dostupných míst.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Upozornění:

Další provedení kontaktních ramen pro Dynafile® od č. 079559 k dodání na poptávku nebo v našem eShopu.

Technický popis

Odevzdaný výkon	522 W
Pracovní hluk	87 dB(A)
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Šířka pásma	6; 13; 19; 25 mm
Označení výrobce	Dynafite III Kit
Maximální spotřeba vzduchu	906 l/min
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Délka pásma	457 mm
Hmotnost	1,1 kg
Modelová řada	Dynafite III
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Pásové brusky

Příslušenství

Kontaktní rameno pro Dynafite® III Typ 15350	079561 15350
Kontaktní rameno pro Dynafite® III Typ 15357	079561 15357
Kontaktní rameno pro Dynafite® III Typ 15321	079561 15321