



## Excentrická upínka s ozubenou podložkou, Závit M: M10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370008 M10
GTIN	4046368875849
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- **Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.**
- **Upínání libovolně tvarovaných obrobků.**

Svěrná podložka z povrchově kalené oceli s ocelovým excentrickým šroubem.

#### Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

#### Upozornění:

U svorky M 10 je požadován 6hranný úhlový klíč vel. 7!

### Technický popis

Upínací síla	9 kN
Délka závitu L	20 mm
Dráha excentru $S_1$	1,6 mm
Rozměr A	10,2 mm
Maximální utahovací moment	28 Nm

Výška kotouče H	9,6 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem SW <sub>1</sub>	7 mm
Závit M	M10
Zubatá podložka Ø D <sub>1</sub>	20,6 mm
Druh produktu	Excentrická upínka