



Excentrická upínka s ozubenou podložkou, Závit M: M12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370008 M12
GTIN	4046368875887
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
- Upínání libovolně tvarovaných obrobků.

Svěrná podložka z povrchově kalené oceli s ocelovým excentrickým šroubem.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Upozornění:

U svorky M 10 je požadován 6hranný úhlový klíč vel. 7!

Technický popis

Upínací síla	18 kN
Výška kotouče H	9,6 mm
Maximální utahovací moment	88 Nm
Závit M	M12
Dráha excentru S_1	2 mm

Kotouč s vnitřním 6hranem SW ₁	8 mm
Rozměr A	12,7 mm
Délka závitu L	25 mm
Zubatá podložka Ø D ₁	25,4 mm
Druh produktu	Excentrická upínka