



Excentrická upínka s ozubenou podložkou, Závit M: M16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370008 M16
GTIN	4046368875924
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
- Upínání libovolně tvarovaných obrobků.

Svěrná podložka z povrchově kalené oceli s ocelovým excentrickým šroubem.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Upozornění:

U svorky M 10 je požadován 6hranný úhlový klíč vel. 7!

Technický popis

Maximální utahovací moment	88 Nm
Dráha excentru S_1	2,5 mm
Výška kotouče H	12,7 mm
Upínací síla	27 kN
Rozměr A	15 mm

Závit M	M16
Kotouč s vnitřním 6hranem SW ₁	12 mm
Délka závitu L	27 mm
Zubatá podložka Ø D ₁	30,1 mm
Druh produktu	Excentrická upínka