




Excentrická upínka, Jmenovitý rozměr T-drážky: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370009 8
GTIN	4046368509225
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
- Upínání libovolně tvarovaných obrobků.
- 6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.
- Upevnění v T-drážce pomocí aretačního upínacího šroubu.

Použití:

Vhodný zejména pro upínání plochých dílů.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Technický popis

Závit M	M6
Upínací síla	3,4 kN
Maximální utahovací moment	8,5 Nm
Dráha excentru S_1	1 mm
Výška kotouče H	4,8 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem SW_1	4 mm

Šestihranný kotouč OK	16 mm
Délka L	23,2 mm
SW ₂	3 mm
Maximální utahovací moment aretačního šroubu	7,7 Nm
Druh produktu	Excentrická upínka