




Excentrická upínka, Jmenovitý rozměr T-drážky: 18mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370009 18
GTIN	4046368509324
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
- Upínání libovolně tvarovaných obrobků.
- 6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.
- Upevnění v T-drážce pomocí aretačního upínacího šroubu.

Použití:

Vhodný zejména pro upínání plochých dílů.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Technický popis

Šestihranný kotouč OK	25 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem SW ₁	8 mm
Závit M	M12
Maximální utahovací moment	61 Nm
Upínací síla	18 kN

Dráha excentru S_1	2 mm
Výška kotouče H	9,5 mm
SW_2	6 mm
Délka L	34,7 mm
Maximální utahovací moment aretačního šroubu	55 Nm
Druh produktu	Excentrická upínka