




## Excentrická upínka, Jmenovitý rozměr T-drážky: 14mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370009 14
GTIN	4046368509287
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
- Upínání libovolně tvarovaných obrobků.
- 6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.
- Upevnění v T-drážce pomocí aretačního upínacího šroubu.

#### Použití:

Vhodný zejména pro upínání plochých dílů.

#### Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

### Technický popis

Kotouč s vnitřním 6hranem SW <sub>1</sub>	7 mm
Upínací síla	9 kN
Výška kotouče H	6,4 mm
Maximální utahovací moment	28 Nm
Šestihranný kotouč OK	21 mm
Závit M	M10

Dráha excentru $S_1$	1,6 mm
$SW_2$	5 mm
Délka L	30,5 mm
Maximální utahovací moment aretačního šroubu	35 Nm
Druh produktu	Excentrická upínka