




## Excentrická upínka, Jmenovitý rozměr T-drážky: 10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370009 10
GTIN	4046368509249
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
- Upínání libovolně tvarovaných obrobků.
- 6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.
- Upevnění v T-drážce pomocí aretačního upínacího šroubu.

#### Použití:

Vhodný zejména pro upínání plochých dílů.

#### Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

### Technický popis

Dráha excentru $S_1$	1 mm
Upínací síla	3,4 kN
Kotouč s vnitřním 6hranem $SW_1$	4 mm
Maximální utahovací moment	8,5 Nm
Šestihranný kotouč OK	16 mm

Výška kotouče H	4,8 mm
Závit M	M6
SW <sub>2</sub>	3 mm
Délka L	23,2 mm
Maximální utahovací moment aretačního šroubu	7,7 Nm
Druh produktu	Excentrická upínka