




Excentrická upínka, Jmenovitý rozměr T-drážky: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370009 22
GTIN	4046368509362
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
- Upínání libovolně tvarovaných obrobků.
- 6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.
- Upevnění v T-drážce pomocí aretačního upínacího šroubu.

Použití:

Vhodný zejména pro upínání plochých dílů.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Technický popis

Dráha excentru S_1	2,5 mm
Šestihranný kotouč OK	30 mm
Závit M	M16
Výška kotouče H	12,7 mm
Maximální utahovací moment	135 Nm

Upínací síla	27 kN
Kotouč s vnitřním 6hranem SW ₁	12 mm
Délka L	44,3 mm
SW ₂	6 mm
Maximální utahovací moment aretačního šroubu	55 Nm
Druh produktu	Excentrická upínka