



Držák kombinovaného plochého záhlubníku, Velikost / velikost stopky: 2MK2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	156720 2MK2
GTIN	4033591011502
Třída artiklu	16C

Popis

Provedení:

Pouze 4 velikosti držáků pokrývají rozsah od 5 mm do 66 mm (do 85 mm k dodání ze závodu). Záhlubníky a vodící čepy lze v rámci **jedné velikosti libovolně kombinovat**, vodící čep lze vyměňovat bez uvolnění záhlubníku.

Kalený a broušený. Záhlubník a čep jsou spojeny šroubem a záhlubník je zajištěn kolíčkem proti pootočení.

Použití:

Pro zahloubení DIN a pro příslušné kombinace čep / záhlubník pro stupňové otvory či nenormovaná zahloubení. **Pro průchozí stupňové otvory** jsou na objednávku k dispozici vodící čepy o 2 délkách, takže je lze zhotovovat bez předvrtání.

Upozornění:

Záhlubník s **povlakem z TiN** k dodání na poptávku. Lze nabídnout provedení z tvrdokovu, speciálně pro obrábění šedé litiny, **mosazi a chromniklových ocelí**.

Rozsah zahloubení: 24 - 66 mm

Otvor Ø H7: 22 mm

Délka otvoru: 28 mm

Vnější Ø: 34,5 mm

Délka a: 75 mm

Délka b: 81 mm

Technický popis

Délka b	81 mm
Délka otvoru	28 mm
Rozsah zahloubení	24 - 66 mm

Délka a	75 mm
Otvor Ø H7	22 mm
Vnější Ø	34,5 mm
Druh produktu	Upínač