

RIHETEC

Tryska na chladicí médium MiniKD s kulovou přípojkou, Typ × délka trubice: 10X50**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319470 10X50
GTIN	4260711110375
Třída artiklu	33C

Popis**Provedení:**

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.

Provedení z ušlechtilé oceli, flexibilní trubici lze ohnout směrem k prováděnému řezu. Maximální tlak až 10 barů.

Speciálně pro kompaktní držák VDI a BMT **s otvorem na chladicí kapalinu.**

Tryska MiniKD byla vyvinuta speciálně pro použití v kompaktních držácích VDI, lze ji však používat i v mnoha dalších držácích nástroje s externím chlazením. Vyznačuje se jednoduchou obsluhou a přesně nastavitelnou trubicí na chladicí kapalinu. Montáž je velmi jednoduchá.

Popis:

MiniKD je tryska na chladicí kapalinu a skládá se z kuličky z ušlechtilé oceli resp. závitu a trubice z flexibilního spojovacího materiálu. Díly jsou navzájem pevně spojeny.

Upozornění:

Vhodné závitové adaptéry a nástavce viz 319476 nebo 319477.

Technický popis

Typ	MiniKD
Ø kuličky	10 mm
Provedení	kulová hlava
Délka trubice	50 mm
Ø propusti trubky	4 mm
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Tryska na chladicí prostředek