

Plochý magnet bez závitů, SmCo₅, Ø: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085920 32
GTIN	2050000965227
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
- Pozinkovaný povrch, magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo₅).
- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

Technický popis

Jmenovitá přidržovací síla	220 N
Ø	32 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	200 °C
Hmotnost	40 g
Výška	7 mm
Materiál povrchu	pozinkováno
Materiál jádra magnetu	SmCo ₅
Druh produktu	Plochý upínací magnet

