




## Vysokotlaká tryska na chladicí médium zalomená v úhlu 60°, Závít: M8X1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	319475 M8X1
GTIN	2050002048201
Třída artiklu	33C

### Popis

#### Provedení:

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.

**Vysokotlaká tryska** – speciálně pro vysoké tlaky do 80 barů. Přestavitelná úhlová poloha trysky. Robustní provedení z hliníku s dlouhou životností.

Tryska zalomená v úhlu 60°, provedení s více otvory 7 (otvorů) × Ø 1 mm.

#### Použití:

K nasazení na statické a poháněné soustružnické držáky pomocí připojovacího závitu.

### Technický popis

Typ	zalomené
Připojovací závít	M8×1
Provedení	Závít
Ø propusti trubky	1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Tryska na chladicí prostředek

