




Vysokotlaká tryska na chladicí médium zalomená v úhlu 60°, Závít: M10X1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319475 M10X1
GTIN	2050002048218
Třída artiklu	33C

Popis

Provedení:

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.

Vysokotlaká tryska – speciálně pro vysoké tlaky do 80 barů. Přestavitelná úhlová poloha trysky. Robustní provedení z hliníku s dlouhou životností.

Tryska zalomená v úhlu 60°, provedení s více otvory 7 (otvorů) × Ø 1 mm.

Použití:

K nasazení na statické a poháněné soustružnické držáky pomocí připojovacího závitu.

Technický popis

Typ	zalomené
Provedení	Závít
Připojovací závít	M10×1
Ø propusti trubky	1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Tryska na chladicí prostředek

