



Sada 6hranných zástrčných hlavíc, 1/2 palcový čtyřhran 9dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	639416
GTIN	4013288184283
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**;
nástrčné hlavice dle **DIN 3124**.

Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M24.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 9 ks vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm

Uložení v: textilní skládací brašna se suchým zipem

Technický popis

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	4-17 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Počet dílů	9
Unášecí profil	6-hranný šroubovák

Označení výrobce	8740 C HF 1
Délka	165 mm
Šířka	140 mm
Výška	65 mm
Druh produktu	Nástrčné klíče