



Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelné, 15° zalomené, Počet klíčů: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	614885 4
GTIN	4013288184139
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°.

Otevřená strana s profilem dvojitého 6hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Očková strana 15° zalomená, přepínatelná.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614875: vel. 10; 13; 17; 19

Technický popis

Počet klíčů	4
Rozměr klíče	10 mm
Rozměr klíče	13 mm
Rozměr klíče	17 mm

Rozměr klíče	19 mm
Označení výrobce	6001 Joker Switch 4 Set 1
Poloha kroužku	15 stupeň
Počet břitů	80
Úhel uchopení	4,5 stupeň
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Obal	Skládací pouzdro
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Koncový doraz na straně čelisti	ano
Přidrzná funkce na straně čelisti	ano
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený Rozměr klíče 13 mm	614875 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený Rozměr klíče 19 mm	614875 19
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený Rozměr klíče 17 mm	614875 17
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený Rozměr klíče 10 mm	614875 10