

Plochý magnet bez závitů, ferit, Ø: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085910 16
GTIN	2050000964770
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Odstíněný plochý magnet s magnetickým jádrem z **tvrdého feritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Teplotná stálost do maximálně 120 °C.**

Použití:

K upínání, montáži, vestavění zalisováním/zalepením a zajišťováním/držením.

Technický popis

Jmenovitá přidržovací síla	18 N
Materiál povrchu	pozinkováno
Ø	16 mm
Výška	4,5 mm
Hmotnost	4,5 g
Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C
Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

