

**Garant****Strojní závitník HSS-E-PM, DLC, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132610 M4
GTIN	4045197648792
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

S **povlakem DLC sp<sup>2</sup>** nejnovější generace. **Velmi stabilní provedení, s utvařečem třísky a speciální geometrií břitů pro měděné materiály.** Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,7 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Otvor pod závit Ø: 3,3 mm

**Technický popis**

Otvor pod závit Ø	3,3 mm
Stoupání závitu	0,7 mm
Počet břitů Z	2
Závit Ø	4 mm
Počet drážek na třísky	2
Norma	DIN 371
Stopka Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková délka L	63 mm

Stopka 4hran □	3,4 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	12 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M4
Povlak	DLC
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	CS
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník