



**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 2×D, Ø Dc: 37,3mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236614 37,3   |
| GTIN           | 4047109286641 |
| Třída artiklu  | 24P           |

## Popis

### Provedení:

**Tolerance otvoru:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.**
- **Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.**
- **Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.**
- **Možnost vrtání s přesazením os až  $V_{max} = 0,25$  mm. Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

### Použití:

- **Při extrémních situacích při obrábění.**

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

### Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

### Upozornění:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS<sup>®</sup> a také v palcových velikostech k dodání na poptávku. Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

## Technický popis

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Délka stopky $L_s$         | 68 mm |
| $\varnothing$ stopky $D_s$ | 40 mm |
| Užitná délka $L_1$         | 76 mm |
| Počet břitů Z              | 1     |

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky        | 239652 20IP (6,3 Nm)                       |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky                | SOGX 120408 42-...                         |
| Řada                                                | KUB Pentron®                               |
| Jmenovitý Ø D                                       | 37,3                                       |
| Délka vyložení L <sub>A</sub>                       | 103 mm                                     |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2xD                                        |
| Stopka                                              | ISO 9766                                   |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně středící vrtání                  |
| Otočení vrtáku                                      | vypouklé podmíněně                         |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně příčné vrtání                    |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně vrtání paketů                    |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně šikmý výstup                     |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně šikmé navrtávání                 |
| Vnitřní chlazení                                    | ano                                        |
| Strategie obrábění                                  | HPC                                        |
| Druh produktu                                       | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

## Příslušenství

|                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm                            | 659874 50   |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP                      | 674252 20IP |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP                                             | 239652 20IP |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659957 1600 |