

Garant**TK strojní závitník, bez povlaku, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132570 M3
GTIN	4045197071996
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Velmi stabilní, s krátkým náběhem (2 – 3 chody). Provedení z tvrdokovu.****Výhoda:****Optimální navádění.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: TK

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D_s: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 2,5 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,5 mm
Závit Ø	3 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková délka L	56 mm

Stopka 4hran □	2,7 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	TK
Hloubka závitu	9 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	16 m/min	K
CuZn	vhodný	20 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		