

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L ₂	7 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L ₃	8 mm
ISO kód držáku	AH08K SDQCR/L07
Celková délka L	125 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7