

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	12 mm
Upínací výška L_2	7 mm
ISO kód držáku	AH08K SDQCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Celková délka L	125 mm
Délka hlavy L_1	20 mm
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L_3	8 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7