

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	125 mm
Upínací výška L ₂	7 mm
Středové přesazení L ₃	7,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	AH08K SDUCR/L07
Délka vyložení L ₁	40 mm
Velikost destiček	7 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500