

**HOLEX****Upínací trn s čelními chladícími tryskami, HSK-A 63 A = 120, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	304319 10
GTIN	4062406421977
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

**S neuzavíratelnými čelními chladícími tryskami.****Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

**Upozornění:**

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	120 mm
Vnější Ø D	35 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Upnutí	HSK-A 63 A = 120
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-4

Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 10 mm

309900 10