



Kleštinový upínací trn ER Mini úzký, HSK-A 63 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11



Údaje o objednávce

Artikové číslo	305717 11
GTIN	4062406422554
Třída artiklu	32A

Popis

Provedení:

Kvalita vyvážení G6,3 / 20000 min⁻¹.

- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Průchozí otvor (= ER11).**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

Rozsah dodávky:

Včetně jemně vyvážené matice Mini High-Speed ER (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleština ER č. 308881 – 309430, upínací klíč ER Mini č. 309740.

Technický popis

Vnější Ø D	16 mm
Náhradní mini matice ER č. 309650	11
Pro kleština ER	11 mm
Užitná délka L _N	124 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 160
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	ISO 12164-1

Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	kleštinový upínač

Příslušenství

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308881 4
Klíč pro mini matici ER Pro kleštinové upínače ER 11	309740 11
Upínací matice ER mini Pro ER 11	309650 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308881 6
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308918 4
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308918 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	308881 4,5
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308918 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308881 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2,5 mm	308881 2,5
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308918 2
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308918 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308881 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308881 5
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	308918 1
Kleštiny ER Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308918 7
Sada upínacích kleštin ER 13dílná 1–7 mm	309010

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308881 2
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1,5 mm	308881 1,5
Sada upínacích kleštín ER 7dílná 1–7 mm	309155
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	308881 1