

**Kleštinový držák ER typ E4, VDI 20, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319510 25
GTIN	4062406423049
Třída artiklu	32U

Popis**Použití:**

Převážně k vrtání a středění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

l_3	18 mm
l_9	50 mm
Pro kleštiny ER	25
d_6	50 mm
Vhodné kleštiny	430 E (ER 25)
Rozsah upínání d_2	1 - 16 mm
l_8	38 mm
d_{10}	42 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 20

Barevný kód stopky VDI	VDI 20
Druh produktu	Držák upínacích kleštin VDI