

**Kleštinový držák OZ typ E3, VDI 40, Typ: 1,5-25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Třída artiklu	32U

Popis**Použití:**

Převážně k vrtání a středění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

Vhodné kleštiny	462 E
l_8	59 mm
Vnější $\varnothing d_{10}$	60 mm
l_3	22 mm
Rozsah upínání d_2	2 - 25 mm
\varnothing nákrůžku d_6	83 mm
l_9	75 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40
Barevný kód stopky VDI	VDI 40

Druh produktu

Držák upínacích kleštin VDI